


Garant**Krympepatron med 4 kølekanaler, forniklet., SK 40 A = 120, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302261 8
GTIN	4062406786915
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med RFID / balluffchip-boring.

Premium-udførelse: forniklet udførelse med 4 aflukkelige **kølekanaler**. Integreret længdejustering af værktøjet (justeringsområde 10 mm).

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Leveringsomfang:

4 stk. M3-dyseskruer.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

Kølekanaler	låsbar
Udvendig Ø D	27 mm
Udragende længde, A-mål	120 mm

Ø D ₂	21 mm
Spænde-Ø D ₁	8 mm
Adapter	SK 40 A = 120
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron