


**Garant****Krympepatron 3°, slank, HSK-A 100 A = 120, Spænde-Ø: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308322 4
GTIN	4062406787028
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Behandlede HSK-funktionsflader.**
- **Slank konstruktion (3°-kontur).**

**Afbalanceringsgrad 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.** Mit RFID/balluffchip-boring.

**Anvendelse:**

- **Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.**
- **Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.**

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880. Topnøgle nr. 309890. Krympepatronforlængere nr. 302410 str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	20 mm
Udragende længde, A-mål	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Adapter	HSK-A 100 A = 120
Holder-standard	DIN 69893

Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron