


Garant**Krympepatron, slank, lang 4° 30', HSK-A 100 A = 120, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308339 6
GTIN	4062406787073
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Udvendig diagonal 4°30'.
- Mit RFID/balluffchip-boring.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

- På særligt svært tilgængelige steder.
- Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlængere nr. 302410 str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	15 mm
Udragende længde, A-mål	120 mm
Udvendig Ø D	30 mm
Spænde-Ø D ₁	6 mm
Adapter	HSK-A 100 A = 120
Holder-standard	DIN 69893

Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron