

**Garant**

**Krympepatron vibrationsdæmpet, med kølekanaler, SK 50 A = 120, Spænde-  
Ø D1: 6mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302214 6
GTIN	4062406787165
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Integreret længdeindstilling af værktøjerne.
- Til HSS- og HM-værktøjer.
- Skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med RFID / balluffchip-boring.
- Med kølekanaler og gevind med lås.
- Med gevindboringer til afbalanceringsskruer.
- Forstærket udførelse og kontur.
- Poleret overflade.
- Speciallejret hårdmetalkerne i krympepatronen.

**Fordele:**

- Vibrationsdæmpende.
- Bedre emneoverflader.
- Optimerede værktøjsstandtider.
- Forøget processikkerhed.
- Mindre tendens til korrosionsdannelse takket være den polerede overflade.

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft (h6-skafttolerance). Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800.

AB-spændepatron nr. 308820 – 308835.

Krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419.

Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450.  
Afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

## Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	27 mm
Kølekanaler	låsbar
L <sub>2</sub>	50,9 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Udragende længde, A-mål	120 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>3</sub>	80 mm
Adapter	SK 50 A = 120
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Krympepatron