

Garant

**Krympepatron vibrationsdæmpet, med kølekanaler, SK 50 A = 120, Spænde-
Ø D1: 6mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302214 6
GTIN	4062406787165
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Integreret længdeindstilling af værktøjerne.
- Til HSS- og HM-værktøjer.
- Skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med RFID / balluffchip-boring.
- Med kølekanaler og gevind med lås.
- Med gevindboringer til afbalanceringsskruer.
- Forstærket udførelse og kontur.
- Poleret overflade.
- Speciallejret hårdmetalkerne i krympepatronen.

Fordele:

- Vibrationsdæmpende.
- Bedre emneoverflader.
- Optimerede værktøjsstandtider.
- Forøget processikkerhed.
- Mindre tendens til korrosionsdannelse takket være den polerede overflade.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft (h6-skafttolerance). Egnede til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800.

AB-spændepatron nr. 308820 – 308835.

Krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419.

Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450.
Afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	27 mm
Kølekanaler	låsbar
L ₂	50,9 mm
Ø D ₂	21 mm
Udragende længde, A-mål	120 mm
Spænde-Ø D ₁	6 mm
Ø D ₃	80 mm
Adapter	SK 50 A = 120
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Krympepatron