

Garant**Krympepatron vibrationsdæmpet, med kølekanaler, HSK-A 100 A = 120,
Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308346 12 |
| GTIN | 4062406787295 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Integreret længdeindstilling af værktøjerne.
- Til HSS- og HM-værktøjer.
- Skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med RFID-/Balluff-chip-boring.
- Med kølekanaler og gevind med lås.
- Med gevindboringer til afbalanceringsskruer.
- Forstærket udførelse og kontur.
- Poleret overflade.
- Speciallejret hårdmetalkerne i krympepatronen.

Fordel:

- Vibrationsdæmpende.
- Bedre emneoverflader.
- Optimerede værktøjsstandtider.
- Forøget processikkerhed.
- Mindre tendens til korrosionsdannelse takket være den polerede overflade.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft (h6-skafttolerance). Egnede til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

Specialtilbehør:

HSK-kølemiddelrør nr. 309880,
topnøgle nr. 309890,

Krympeapparat, tilbehør nr. 354210-354440,
Afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-----------------------------------|
| Udragende længde, A-mål | 120 mm |
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Ø D ₃ | 88 mm |
| L ₂ | 63 mm |
| Kølekanaler | låsbar |
| Spænde-Ø D ₁ | 12 mm |
| Udvendig Ø D | 32 mm |
| Adapter | HSK-A 100 A = 120 |
| Holder-standard | DIN 69893 |
| Holder-standard | ISO 12164-1 |
| Form | A |
| Indvendig køling | ja |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Svingning | Dæmpet |
| Produkttype | Krympepatron |