



## ER-spændemøtrik CENTRO P HDC, Type HDC til ER: 32HDC



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 309657 32HDC  |
| GTIN                | 2050002068797 |
| Artikelklasse       | 34F           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Mini** = alle størrelser med „M”, ekstremt slank konstruktion.

**MiniSchlank** = størrelsen med „MS”, ekstremt super slank konstruktion.

**Konisk** = alle størrelser med „C”.

**Standard** = alle andre størrelser.

Med trapez-fingevind til store spænde kræfter. Ekstra lang dobbeltføring af ER-spændemøtrikken. Spændemøtrik med kugleleje for større tilspændingsmomenter.

#### Passer til:

FAHRION ER-spændetangspatron CENTRO P og FAHRION ER-spændetangspatron HDC.

#### Specialtilbehør:

Præcisions-ER-spændetænger nr. 308981-308986, HP nr. 309376-309378 og til Snittap-spændetænger nr. 309414; 309418, rullenøgle HDC nr. 309754; 309756.

#### Bemærk:

**System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningskiver type HP passer ikke til andre systemer!**

FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangspatroner CENTRO P.

Spændeområde: 2 - 20 mm

Samlet længde L: 27 mm

Udvendig Ø D: 53 mm

Maks. tilspændingsmoment: 180 Nm  
Gevind: Tr42×1

## Teknisk beskrivelse

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Spændeområde             | 2 - 20 mm    |
| Udvendig Ø D             | 53 mm        |
| Maks. tilspændingsmoment | 180 Nm       |
| Samlet længde L          | 27 mm        |
| Gevind                   | Tr42×1       |
| Produkttype              | Spændemøtrik |