

## Honeycomb-reol Dybde 1000 mm, Type: 8X8



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 991520 8X8    |
| GTIN                | 4251305418090 |
| Artikelklasse       | 97B           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Lagerreol til langt gods til overskuelig og pladsbesparende opbevaring af stang- og flade materialer af enhver art.

Pulverlakeret ramme med gennemgående rum af forzinket pladestål. Kan stables 1 gang i højden og udvides uendeligt i bredden. Inklusive mærkningsstrimler.

#### Lakering:

Ramme antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

#### Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Højde: 1000 mm

Bredde: 1000 mm

Reolenhedshøjde: 90 mm

Hyldebredde: 110 mm

Antal rum: 64

Overfladebelastning pr. rum: 54 kg

### Teknisk beskrivelse

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Overfladebelastning pr. rum | 54 kg  |
| Antal rum                   | 64     |
| Vægt                        | 310 kg |

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Hyldebredde     | 110 mm                   |
| Bredde          | 1000 mm                  |
| Højde           | 1000 mm                  |
| Reolenhedshøjde | 90 mm                    |
| Produkttype     | Lagerreol til langt gods |