

Honeycomb-reol dybde 3000 mm, Type: 8X16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	991521 8X16
GTIN	4251305418229
Artikelklasse	97B

Beskrivelse

Udførelse:

Lagerreol til langt gods til overskuelig og pladsbesparende opbevaring af stang- og flade materialer af enhver art.

Pulverlakeret ramme med gennemgående rum af forzinket pladestål. Kan stables 1 gang i højden og udvides uendeligt i bredden. Inklusive mærkningsstrimler.

Lakering:

Ramme antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Højde: 1000 mm

Bredde: 1000 mm

Reolenhedshøjde: 40 mm

Hyldebredde: 112 mm

Antal rum: 128

Overfladebelastning pr. rum: 75 kg

Teknisk beskrivelse

Bredde	1000 mm
Antal rum	128
Overfladebelastning pr. rum	75 kg
Højde	1000 mm

Hyldebredde	112 mm
Vægt	1235 kg
Reolenhedshøjde	40 mm
Produkttype	Lagerreol til langt gods