

SIMTEK simturn MAX**simturn AX Center Line udboringsindsats, højre CBN, L<sub>2</sub> = 20,3 mm, Ø D<sub>min</sub>: 3,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270527 3,2
GTIN	2050002064966
Artikelklasse	24V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skæremateriale: CBN8

**Teknisk beskrivelse**

f	1,95 mm
Indvendig køling	nej
Ø D	4 mm
Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub>	0,16 mm
Radius R	0,15 mm
Producentbetegnelse	AHC2CBN8
Nyttelængde	20,3 mm
Produktnavnsegenskab	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	egnet		

våd, minimal	egnet
tør	egnet
Luft	egnet