

Garant GRIDLINE

**ESD-værkstedsvogn, 20×16G, Antal skuffer: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	971750 6
GTIN	4062406783846
Artikelklasse	9GD

**Beskrivelse****Udførelse:**

Værkstedsvogn, **ESD-ledende**, iht. DIN EN 61340-5-1. Hylde af pulverlakeret, ledende pladestål og ekstra ledende hylde med småtingsrum og dåseholder af polyamid, ridsefast og overfladeskånsom. **Elektrisk ledende hjul** med 2 faste hjul og 2 drejelige hjul med kuglelejer; med belægning, der ikke efterlader spor; minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Drejelige hjul med bremses til hjul og drejekrans. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Kan låses centralt med stiftcylinderlås.

**Anvendelse:**

Egnet til brug i EPA-beskyttelseszoner med ledende gulvbelægning. Jordning foregår via hjulene; en separat jordforbindelsestilslutning er ikke nødvendig. Alle kunststofdele er ledende for at forhindre opladning af overfladen.

**Norm:**

DIN EN 61340-5-1.

**Lakering:**

Lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

**Teknisk beskrivelse**

Dybde	500 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	20×16
Skuffer, nyttedybde	400 mm
Højde	1000 mm
Vægt	71 kg
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffer, nyttedybde i G	16
Bredde	800 mm
Antal skuffer	6
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	40 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	20×16G
Cylinderlås	Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Værkstedsvogn