

Garant**Borestang til stikdrejning, Venstre, Type: 16/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274171 16/2
GTIN	4062406785505
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Til skæreplatter nr. 275000 – 275015.

Anvendelse:

Til stikdrejning fra diameter $D_{\min} = 14$ mm.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

t_{\max} indvendig bearbejdning	3 mm
Stikbredde W	1,5 mm
Udhængslængde L_1 , tilbagetrukne holdere	25 mm
Samlet længde L	78 mm
Skaft- $\emptyset D_s$	16 mm
Mindste forborings- $\emptyset D_{\min}$	14 mm
Anvendelsesområde	radial indvendig indstikning
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Systemnøgle	ja
aksial stikning mulig	nej

Produkttype

Borestang