



Hydrauliksortimenter, Type: ECO



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086052 ECO
GTIN	7391390487889
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Konfektionerede hydrauliksortimenter i arbejdsområdet på 700 bar med alle nødvendige komponenter til tilslutning til gængse enkelt- og dobbeltvirkende hydraulikcylindre.

- **2-trins 1,0 liter håndpumpe til hurtigt arbejdstempo.**
- **100 % trykprøvede slanger til et maksimumstryk på 720 bar, fremstillet iht. ISO 22384.**
- **Som standard med CEJN CIS-slangeidentifikationssystem for optimal sikkerhed.**
- **3/8 tomme NPT-tilslutningsgevind, koblingssystem iht. ISO 14540. Kompatibilitet med over 80 % af hydrauliksystemerne, der findes på markedet.**
- **Alle komponenter kan efterbestilles enkeltvis.**

Startsæt med alle nødvendige basiskomponenter.

Leveringsomfang:

Hydraulikpumpe, slangesæt, tilslutningsnippel, **uden olieopfyldning.**

Bemærk:

Hydraulikpumper skal fyldes med hydraulikolie før brug. Det anbefales at anvende olier iht. ISO VG 15 eller ISO VG 22.

Teknisk beskrivelse

Hydrauliktilslutning	3/8 NPT tommer
Arbejdstryk	700 bar
Antal tryktrin	2

Anvendelig tankvolumen	1000 ml
Slangelængde	2 m
Produkttype	Hydraulik-sortiment