



Hydrauliksortimenter, Type: PRO



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086053 PRO
GTIN	7391390484079
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Konfektionerede hydrauliksortimenter i arbejdsområdet på 700 bar med alle nødvendige komponenter til tilslutning til gængse enkelt- og dobbeltvirkende hydraulikcylindre.

- **2-trins 1,0 liter håndpumpe til hurtigt arbejdstempo.**
- **100 % trykprøvede slanger til et maksimumstryk på 720 bar, fremstillet iht. ISO 22384.**
- **Som standard med CEJN CIS-slangeidentifikationssystem for optimal sikkerhed.**
- **3/8 tomme NPT-tilslutningsgevind, koblingssystem iht. ISO 14540. Kompatibilitet med over 80 % af hydrauliksystemerne, der findes på markedet.**
- **Alle komponenter kan efterbestilles enkeltvis.**

Professionelt sæt med ekstrakomponenter giver effektivt og hurtigt arbejdstempo.

- **Slangesæt med kobling og nippel til hurtig forbindelse og adskillelse af komponenterne.**
- **Manometer til trykovervågning.**
- **Stabil ABS-kuffert med skumindlæg til sikker opbevaring og nem transport til arbejdsstedet.**

Leveringsomfang:

Hydraulikpumpe, slangesæt med nippel og kobling, manometer, tilslutningsblok, kobling til cylindersiden, stabil transportkuffert, **uden olieopfyldning.**

Bemærk:

Hydraulikpumper skal fyldes med hydraulikolie før brug. Det anbefales at anvende olier iht. ISO VG 15 eller ISO VG 22.

Teknisk beskrivelse

Antal tryktrin	2
Anvendelig tankvolumen	1000 ml
Arbejdstryk	700 bar
Hydrauliktilslutning	3/8 NPT tommer
Slangelængde	2 m
Emballage	Kuffert
Produkttype	Hydraulik-sortiment