



Elektrisk præcisionsmaskine, Type: S8120-2000



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070236 S8120-2000
GTIN	7322590055462
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

PRO-elskruemaskinerne i S8-serien omfatter et stort udvalg af forskellige modeller, der byder på høj hastighed og præcision. Den ergonomisk designede S8-skruemaskine har en plug-and-play-løsning til montageopgaver med lave drejningsmomenter. S8-serien blev udviklet med henblik på at øge kvalitet og effektivitet.

- **Med automatisk frakobling**
- **Indstilleligt drejningsmoment**
- **Nem håndtering**

Passer til :

Iskruning af flere skruer efter hinanden med hurtigskifte-klingeholder til klinger E 6,3

Bemærk:

Den tilhørende strømadapter finder du under: Nr. 070235 str. ADAPTER

Momentområde: 15 - 120 cNm

Tomgangsmdrejningstal: 1400 - 2000

Værktøjsholder, mål: 1/4 tommer

Værktøjsholder, drevprofil: sekskant

Værktøjsholder, form: E

Konstruktion: stav

Teknisk beskrivelse

Arbejdsstøj	67 dB(A)
Værktøjsholder, mål	1/4 tommer
Momentområde	15 - 120 cNm
Producentbetegnelse	S8120-2000

Konstruktion	stav
Tomgangsmdrejningstal	1400 - 2000
Vægt	0,46 kg
Værktøjsholder, form	E
Værktøjsholder, drevprofil	sekskant
Produkttype	skruemaskine