



Magnetmålestativ dobbelt finindstilling, Type: 240



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	441174 240
GTIN	7290003243143
Artikelklasse	46G

Beskrivelse

Udførelse:

Mekanisk målestativ med central klemning. Alle tre led spændes med kun ét drejeregreb. Trinløst regulerbar klemmekraft med stor stabilitet. Kugleled muliggør hurtig og enkel positionering.

Magnetfod med håndtag og prismatisk sål.

Universalmåleurholder til indspændingsskifter \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 tomme og måleinstrumenter med holdeprisme. **Meget præcis justeringsmulighed takket være dobbelt finindstilling** på måleursholder og magnetfod.

Teknisk beskrivelse

Længde, ledarm L ₁	110 mm
Tilslutningsgevind nederst	M8
Længde, ledarm L ₂	101 mm
Udladning	282 mm
Magnetfod, længde	60 mm
Magnetfod, bredde	50 mm

Magnetstyrke	800 N
Magnetfod, højde	55 mm
Produkttype	Målestativ

Tilbehør

Reservedrejegreb til 3D-ledarm Type 240	442112 240
---	------------