

**Garant****Fræser, TiAlN, Øxlængde js14 DC: 5X60mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	190730 5X60
GTIN	4045197098689
Artikelklasse	11W

**Beskrivelse****Udførelse:****Speciel skærgeometri til alu og kunststof.**

Med kun et skær på periferien og skærende på endefluden.

**Anvendelse:**

**Til udfræsning af slidser på døre og vinduer af alu eller kunststof på hurtigkørende special-fræsemaskiner (Elu, Haffner osv. ).**

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø D <sub>c</sub>	5 mm
Antal tænder Z	1
Hjørnefasbredde ved 45°	0,13 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Samlet længde L	60 mm
Skærlængde L <sub>c</sub>	14 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	Cylinderskaft med h6
Tolerance, nom. Ø	js14
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	TiAlN

Skæremateriale	HSS Co 5
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	200 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	120 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	100 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	78 m/min	P
CuZn	betinget egnet	90 m/min	N
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		