

uvex**Nitrilhandsker, par uvex 60090, Handskestørrelse: 11**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094294 11
GTIN	4048612085981
Artikelklasse	04W

Beskrivelse

Udførelse:

uvex 18-gauge-skærebeskyttelseshandsker af patenteret **Bamboo TwinFlex®**-teknologi. Består af 45 % genbrugt polyamid og bambusviskose. Særligt komfortabel takket være god åndbarhed og **adaptiv pasform**. Længere standtid takket være **høj slidstyrke** og forstærkning på tommelfingerens inderside.

Anvendelse: Egnede til tørre og lettere fugtige arbejdsmiljøer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Modellen er egnet til kontaktopvarmning op til +100 °C i overensstemmelse med EN 407.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	11
Handskeegenskab	Levnedsmiddelcertificering
Handskeegenskab	Touchscreen-egnet

Strikketeknologi	18G
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X41D
EN 407	X1XXXX
Bæremateriale	Bambusviskose, HPPE, stål, PA, elasthan
Belægning	Aqua-polymer Xtra Grip-skum
Anvendelsesområde	Allround
Farve	grøn
Norm	EN 407
Kontaktvarme op til	100 °C
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	D
Produkttype	Skærebeskyttelseshandsker