

uvex**Nitrilhandsker, par uvex 60090, Handskestørrelse: 9**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 094294 9 |
| GTIN | 4048612085950 |
| Artikelklasse | 04W |

Beskrivelse

Udførelse:

uvex 18-gauge-skærebeskyttelseshandsker af patenteret **Bamboo TwinFlex**[®]-teknologi. Består af 45 % genbrugt polyamid og bambusviskose. Særligt komfortabel takket være god åndbarhed og **adaptiv pasform**. Længere standtid takket være **høj slidstyrke** og forstærkning på tommelfingerens inderside.

Anvendelse: Egnede til tørre og lettere fugtige arbejdsmiljøer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Modellen er egnet til kontaktopvarmning op til +100 °C i overensstemmelse med EN 407. Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|----------------------------|
| Handskestørrelse | 9 |
| Handskeegenskab | Levnedsmiddelcertificering |
| Handskeegenskab | Touchscreen-egnet |

| | |
|-------------------------|---|
| Strikketeknologi | 18G |
| Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4X41D |
| EN 407 | X1XXXX |
| Bæremateriale | Bambusviskose, HPPE, stål, PA, elasthan |
| Belægning | Aqua-polymer Xtra Grip-skum |
| Anvendelsesområde | Allround |
| Farve | grøn |
| Norm | EN 407 |
| Kontaktvarme op til | 100 °C |
| Anvendelse | flergangsbrug |
| Skærebeskyttelsesklasse | D |
| Produkttype | Skærebeskyttelsehandsker |