

Garant**Langhulsfræser HSS-Co8, ubelagt, Ø e8 DC: 2,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	191000 2,5
GTIN	4045197098795
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:**

Endeskærgeometri til dykfræsning.

Anvendelse:Til fræsning af **kilenoter** (borenoter) eller til udfræsninger midt på emnet.**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
Antal virksomme skær Z (på omfangside)	2
Skær-Ø D_c	2,5 mm
Skaft-Ø D_s	6 mm
Skærlængde L_c	5 mm
Samlet længde L	49 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 327 D
Type	N
Tolerance, nom. Ø	e8
Spiralvinkel	30 grader
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6

Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Hjørnefasvinkel	90 grader
Farvering	uden
Produkttype	Langhulsfræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	83 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	37 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	23 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	23 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	23 m/min	K
CuZn	betinget egnet	55 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		