

**Præcisionsmåleur stødsikkert, Måleområde / kabinet-Ø: 10/58mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	432140 10/58
GTIN	7630041109900
Artikelklasse	45A

Beskrivelse**Udførelse:**

Mål iht.DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. **Stødsikre** præcisionsmåleure. Spændeskæft-Ø 8 mm h6, hærdet og slebet. Urskiven kan drejes til visernulstilling med den udvendige ring. Udvendig ring med 2 indstillelige tolerancemærker. Centralviser til 1/100-mm-aflæsning, sekundærskalaens lille viser til 1-mm-aflæsning.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivelse

Indspændingsskæft-Ø h6	8 mm
Måleområde	0 - 10 mm
Kalibrering	C1
Målekraft	0,56 - 0,84 N
Aflæsning pr. viseromdrejning	1 mm
Skalaværdi	0,01 mm

Aflæsning	1/100 mm
Kabinet-Ø	58 mm
Norm	DIN 878
Måleafvigelse MPE (måleområde)	15 µm
Drejelig skive	ja
justerbare tolerancemærker	ja
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleure

Services

DAkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5
KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 10 mm	023000 10