

**Præcisionsmåleur, stødsikkert, Måleområde / kabinet-Ø: 1/61,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	433407 1/61,5
GTIN	7630041151848
Artikelklasse	45A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stabilt, matforkromet urkasse i messing; brudsikkert glas. Spændeskæft-Ø 8 mm h6, hærdet og slebet. Meget præcis udførelse. Urværkets vigtige dele er **ædelstenslejrrede**. Centralviser til **1/1000-mm-aflæsning**. Talskiven kan drejes til visernulstilling med den udvendige ring. Næsten konstant målekraft i hele måleområdet.

**Specialtilbehør:**

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

**Teknisk beskrivelse**

Norm	Fabriksstandard
Måleområde	0 - 1 mm
Skalaværdi	0,001 mm
Indspændingsskæft-Ø h6	8 mm
Aflæsning	1/1000 mm
Kalibrering	C2

Aflæsning pr. viseromdrejning	0,2 mm
Målekraft	1,12 - 1,68 N
Kabinet-Ø	61,5 mm
Drejelig skive	ja
Måleværktøj	analog
Materiale, hus	Messing
Produkttype	Måleure

### Services

KalibreringMåleur, analog 0,001 Maks. målestrækning 5 mm	023020 5
----------------------------------------------------------	----------