

**Præcisionsmåleur IP67, stødsikkert, Måleområde / kabinet-Ø: 10/61,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	432230 10/61,5
GTIN	7630041151787
Artikelklasse	45A

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionsmåleure med stødsikring, **beskyttede mod sprøjtevand, olie og snavs**. Målebolt på skaft med gummibælg, tand på den øverste ende med beskyttelsesmuffe. Tætnet bagvæg, urglas og udvendig ring fast sammenskruede. Spændeskaft-Ø 8 mm h6.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 878
Aflæsning pr. viseromdrejning	1 mm
Skalaværdi	0,01 mm
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67

Kabinet-Ø	61,5 mm
Kalibrering	C1
Målekraft	1,04 - 1,56 N
Aflæsning	1/100 mm
Måleområde	0 - 10 mm
Måleafvigelse MPE (måleområde)	15 µm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleure

Services

DAkKS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5
KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 10 mm	023000 10