

**Minimåleur IP67, stødsikkert, Måleområde / kabinet-Ø: 5/40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	432670 5/40
GTIN	7630041151794
Artikelklasse	45A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Mål iht.DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. Små præcisionsmåleure med robust metalhus, spændeskæft-Ø 8 mm h6, hærdet og slebet. Urskiven kan drejes til visernulstilling med den udvendige ring. Gul urskive til bedre aflæsning.

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Specialtilbehør:**

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

**Teknisk beskrivelse**

Målekraft	0,63 - 0,77 N
Aflæsning pr. viseromdrejning	0,5 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Indspændingsskæft-Ø h6	8 mm
Måleområde	0 - 5 mm

Skalaværdi	0,01 mm
Kalibrering	C1
Kabinet-Ø	40 mm
Drejelig skive	ja
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleure

### Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 10 mm	023000 10
---	-----------