


**Præcisionsmåleur, stødsikkert, Måleområde / kabinet-Ø: 1/44,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	433407 1/44,5
GTIN	7630041151831
Artikelklasse	45A

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabilt, matforkromet urkasse i messing; brudsikkert glas. Spændeskæft-Ø 8 mm h6, hærdet og slebet. Meget præcis udførelse. Urværkets vigtige dele er **ædelstenslejrrede**. Centralviser til **1/1000-mm-aflæsning**. Talskiven kan drejes til visernulstilling med den udvendige ring. Næsten konstant målekraft i hele måleområdet.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivelse

Skalaværdi	0,001 mm
Måleområde	0 - 1 mm
Norm	Fabriksstandard
Kabinet-Ø	44,5 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning	0,2 mm
Kalibrering	C2

Indspændingskraft-Ø h6	8 mm
Målekraft	0,8 - 1,2 N
Aflæsning	1/1000 mm
Drejelig skive	ja
Måleværktøj	analog
Materiale, hus	Messing
Produkttype	Måleure

Services

KalibreringMåleur, analog 0,001 Maks. målestrækning 5 mm	023020 5
--	----------