

Garant**Reverserbar finfortandet skraldenøgle, 1/4 tomme, Type: 1/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	632345 1/4
GTIN	4062406798413
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Med uddriver og reverserbar skiftearm til højre- og venstrespænding. Arbejdsvinkel 5°.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tommer
Hel længde	116 mm
Antal tænder	72
Arbejdsvinkel	5 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
med leddelt hoved	nej
med svinghoved	nej
med uddriver.	ja

med hammerfunktion	nej
med QuickRelease	nej
Skraldehoved, aftagelig fra greb	nej
med trinløs udtrækning	nej
Produkttype	Skralde

Tilbehør

Reservedelssortiment, finfortandet skraldenøgle 1/4 tomme Type 1/4	632031 1/4
--	------------