

**Garant****Reverserbar finfortandet skraldenøgle, 1/2 tomme, med uddriver, Type: 1/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	640435 1/2
GTIN	4062406798437
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Med uddriver og reverserbar skiftearm til højre- og venstrespænding. Arbejdsvinkel 5°.

**Norm:**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Passer til:**

Håndbetjente indsatses.

**Teknisk beskrivelse**

Drivfirkant	1/2 tommer
Hel længde	264 mm
Antal tænder	72
Arbejdsvinkel	5 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
med leddelt hoved	nej
med svinghoved	nej
med uddriver.	ja

med hammerfunktion	nej
med QuickRelease	nej
Skraldehoved, aftagelig fra greb	nej
Drejegreb	nej
med trinløs udtrækning	nej
Holdeboring for enden af skaftet	nej
Produkttype	Skralde

---

## Tilbehør

Reservedelssortiment, finfortandet skraldenøgle 1/2 tomme Type 1/2	640031 1/2
--	------------