

**Garant****Reverserbar finfortandet skraldenøgle, 3/8 tomme, Type: 3/8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	635145 3/8
GTIN	4062406798420
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Med uddriver og reverserbar skiftearm til højre- og venstrespænding. Arbejdsvinkel 5°.

**Norm:**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Passer til:**

Håndbetjente indsatser.

**Teknisk beskrivelse**

Drivfirkant	3/8 tommer
Hel længde	197 mm
Antal tænder	72
Arbejdsvinkel	5 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Produkttype	Skralde

**Tilbehør**

Reservedelssortiment, finfortandet skraldenøgle 3/8  
tomme Type 3/8

---

635031 3/8