



## Crimptang til kabeltyller, Til ledertværsnit: 16mm<sup>2</sup>



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	729465 16
GTIN	4049002150746
Artikelklasse	73T

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stålenhed med knæledsoverførsel. Den definerede komprimeringskraft opnås præcist via integreret stop.

Præcis **parallelkomprimering** med synkront drevne komprimeringsbakker. DIN-kompatibel **sekskant-krympning** = pladsbesparende. Crimpform iht. DIN 46228.

Bruneret tang, forkromede bakker.

Også til Twin-kabeltyller op til 2×10 mm<sup>2</sup>.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	180 mm
Til ledertværsnit	0,08 - 16 mm <sup>2</sup>
Overflade	bruneret
Produkttype	Crimptang elektromekanisk