



Crimptang til kabeltyller, Til ledertværsnit: 16mm²



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	729466 16
GTIN	4049002150753
Artikelklasse	73T

Beskrivelse

Udførelse:

Stålenhed med knæledsoverførsel. Den definerede komprimeringskraft opnås præcist via integreret stop.

Præcis **parallelkomprimering** med synkront drevne komprimeringsbakker. DIN-kompatibel **sekskant-krympning** = pladsbesparende. Crimpform iht. DIN 46228.

Forkromet tang, brunerede bakker.

Også til Twin-kabeltyller op til 2×10 mm².

Teknisk beskrivelse

Hel længde	180 mm
Til ledertværsnit	0,08 - 16 mm ²
Overflade	forkromet
Produkttype	Crimptang elektromekanisk