



## Crimptang Twistor® T til kabeltyller, Til ledertværsnit: 10mm<sup>2</sup>



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	729426 10
GTIN	4003773088097
Artikelklasse	73F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stålenhed med knæledsoverførsel. Den definerede komprimeringskraft opnås præcist via integreret stop.

Selvindstillende crimptang, crimp-hoved kan drejes frit 360° med 8 låsepositioner.

**Trapezformet** crimpåbning med adgang på begge sider, presning af længde op til 18 mm i én arbejdsgang, ekstra lange kabeltyller kan skubbes efter. Mulighed for presning af Twin-kabeltyller op til 2 × 6 mm<sup>2</sup>.

### Teknisk beskrivelse

Til ledertværsnit	0,14 - 10 mm <sup>2</sup>
Hel længde	200 mm
Produkttype	Crimptang elektromekanisk