



Bajonetsav-klingesæt, Betegnelse: 555CHC-E



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	588700 555CHC-E
GTIN	4059952534541
Artikelklasse	54B

Beskrivelse

Udførelse:

Bajonetsavklinger **til metal. Høj savklinge** muliggør vinkelpræcise snit. Præcise, lige snit med maksimal levetid i tykke stålprofiler eller støbejernsrør. Ideel til nedrivningsarbejde.

Bemærk:

Hårdmetal-savklinger: Reducer omdrejningstal, arbejde uden pendulfunktion, anvend kølemiddel.

Teknisk beskrivelse

Skæretype	Lige snit, hurtigt (grov)
Skæretype	Vinkelpræcist snit
Metalprofil (åben)	< 50 mm
optimeret til materiale	Træ
Savklingemateriale	HM
Tanddeling	3 mm
Antal klinger	1
Pladetykkelse (hulplade)	4-12 mm
Klingelængde	100 mm
Produkttype	Bajonetsavklinge

