

**Bajonetsav-klingesæt, Betegnelse: 1022EHM-E****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	588700 1022EHM-E
GTIN	4059952534534
Artikelklasse	54B

Beskrivelse**Udførelse:**

Bajonetsavklinger **til metal. HM-tandliste** for maksimal standtid på INOX.

Leveringsomfang:

1 dele

Bemærk:

Hårdmetal-savklinger: Reducer omdrejningstal, arbejde uden pendulfunktion, anvend kølemiddel.

Teknisk beskrivelse

Skæretype	Lige snit, fint
Savklingemateriale	HM
Antal klinger	1
Klingelængde	200 mm
Tanddeling	1,4 mm
optimeret til materiale	INOX
Betegnelse	1022EHM
Egnet til	_1022EHM
Pladetykkelse (massiv plade)	2-4 mm
Metalprofil (lukket)	< 150 mm
Metalprofil (åben)	< 150 mm
Produkttype	Bajonetsavklinge

