

**Diamantskæreskive, Skive-Ø: 76mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563422 76
GTIN	4059952539874
Artikelklasse	54B

Beskrivelse**Udførelse:**

Smalle skæreskiver specielt til trange steder.
Påsinret lukket diamant-skærekant. Rent snit.

Anvendelse:

Til skæring af porcellanato, fliser og marmor.

Materiale:

Optimeret til: Porcellanato, marmor, fliser.

Passer til:

Lille akku-vinkelsliber nr. 077100.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	20150 min ⁻¹
Til materialetykkelser	5,7 - 9,5 mm
Borings-Ø	10 mm
Skivebredde	1,4 mm
Skive-Ø	76 mm

Stambladsbredde	1,1 mm
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D
optimeret til materiale	Sten
Formbeskrivelse	lige
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
Drevmaskine	Ligeslibere
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Sten	egnet		