



Hårdmetal-skæreskive, Skive-Ø: 76mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	563423 76
GTIN	4059952567549
Artikelklasse	54B

Beskrivelse

Udførelse:

Smalle skæreskiver specielt til trange steder.
Ståltallerken med påloddet HM-granulat på skærekanten.

Anvendelse:

Til skæring af træ, kunststof, gipsfiberplader.

Passer til:

Lille akku-vinkelsliber nr. 077100.

Teknisk beskrivelse

Til materialetykkelse	3 - 5 mm
Skivebredde	1,8 mm
maks. omdrejningstal	20100 min ⁻¹
Skive-Ø	76 mm
Borings-Ø	10 mm
Stambladsbredde	0,9 mm

Formbeskrivelse	lige
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	Kunststof
optimeret til materiale	Træ
optimeret til materiale	Gipsfiberplader
Drevmaskine	Ligeslibere
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Uni	egnet		