

## Tromleafvikler, Type: 500/M



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	992900 500/M
GTIN	2050002064430
Artikelklasse	960

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Kompakt tromleafruller med oprulningsrampe til kabeltromler i træ, stål eller kunststof. Kabeltromlerne kan afrulles nemt og snoningsfrit. Justerbare og kuglelejrede bærerruller i høj kvalitet. Kun egnet til indendørs brug. Med 4 bremsede drejelige hjul.

**Lakering:**

Musegrå RAL 7005

**Bemærk:**

Tromlevægte gælder kun for ikke-kontinuerlig afvikling med ubeskadigede tromler.

### Teknisk beskrivelse

Højde	80 mm
Vægt	10 kg
maksimal tromlevægt	140 kg
Bredde	550 mm
maks. tromlebredde	520 mm
Dybde	530 mm
Tromle-Ø	150 - 700 mm
Producentbetegnelse	TROMBOI 500 M

Produkttype

Tromleafvikler