

**DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, ubelagt, Ø f9 D1/R: 12/4,0mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	220307 12/4,0
GTIN	4034221141613
Artikelklasse	26Y

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	24 mm
Tilspænding f_z til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,03 mm
Hjørneradius	4 mm
Skærehoved-Ø D	12 mm
DUO-LOCK grænseflade	DL12 mm
Udhængslængde L_1	18 mm
Nøglevidde str.	9,5 mm
Ø D_2	11,5 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	30 Nm
Tolerance, nom. Ø	f9
Antal skær Z	4
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM

Norm	Fabriksstandard
Type	W
Deling af skærene	ulige
Spiralvinkel	37 grader
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning	Hel not, skæredybde 0,5×D
Spåntagningsstrategi	HPC
Indvendig køling	nej
Skaftudførelse	med gevind
Produkttype	Skæreforsats til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		