

Garant**Indstiksplatte neutral, HB9035, Stikbredde W: 1,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	275000 1,5
GTIN	4062406798994
Artikelklasse	21H

Beskrivelse**Udførelse:**

Med slebne flanker.

Anvendelse:

Til lille indstiks-Ø i kombination med skærholder nr. 274010 – 274026.

Passer til:

Skærholder nr. 274010 – 274026. Borestænger nr. 274170 – 274171.

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,15 mm
Skæremateriale	HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,03 mm/o
Stikbredde W	1,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Belægning	TiCN
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB9035

Antal skift/skær	1
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	50 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	80 m/min	K
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	egnet		
våd, maksimal	egnet		