


Garant**Indstiksplatte neutral, HB9140, Stikbredde W: 2,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	275003 2,2
GTIN	4062406805920
Artikelklasse	21H

Beskrivelse**Udførelse:**

Med slebne flanker.

Anvendelse:

Til lille indstiks-Ø i kombination med skærholder nr. 274010 – 274026.

Passer til:

Skærholder nr. 274010 – 274026. Borestænger nr. 274170 – 274171.

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,05 mm/o
Skæremateriale	HM
Belægning	TiAlN ²
Hjørneradius	0,2 mm
Stikbredde W	2,2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB9140

Antal skift/skær	1
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	130 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		