


Garant**Indstiksplatte neutral, HB9140, Stikbredde W: 1,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	275003 1,5
GTIN	4062406805913
Artikelklasse	21H

Beskrivelse**Udførelse:**

Med slebne flanker.

Anvendelse:

Til lille indstiks-Ø i kombination med skærholder nr. 274010 – 274026.

Passer til:

Skærholder nr. 274010 – 274026. Borestænger nr. 274170 – 274171.

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Belægning	TiAlN ²
Stikbredde W	1,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,03 mm/o
Hjørneradius	0,15 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB9140

Antal skift/skær	1
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	130 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		