

Garant**Indstiksplatte neutral, HU9310, Stikbredde W: 2,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	275006 2,2
GTIN	4062406805944
Artikelklasse	21H

Beskrivelse**Udførelse:**

Med slebne flanker.

Anvendelse:

Til lille indstiks-Ø i kombination med skærholder nr. 274010 – 274026.

Passer til:

Skærholder nr. 274010 – 274026. Borestænger nr. 274170 – 274171.

Passer til:

Til lille indstiks-Ø i kombination med skærholder nr. 274010 – 274026.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	2,2 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Belægning	ubelagt
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,05 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig

Type	HU9310
Antal skift/skær	1
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	380 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	360 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	280 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		