

## Transport- og stabelbeholdere med faste sider, Nyttedybde × nyttebredde: 800X500mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	963560 800X500
GTIN	4251572701406
Artikelklasse	96l

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robust transport- og stabelbeholder i pladestål med W-stolpe-udførelse og bukket støtte. Med stabilt, rørlignende vægomslag foroven, stabil rundsikning i væg- og bundområdet samt knoppet mærkefelt til fragtsedler (fragtsedlen er lettere at fjerne fra knopperne). Robuste stabel- og fanghjørner med kranøjer. Store beholdere kan løftes takket være en certificeret krantravers i vertikale trækkæder med krog. Frihøjde 100 mm.

Faste sider.

#### Lakering:

Musegrå RAL 7005.

#### Bemærk:

Fås også i farverne ildrød RAL 3000, resedagrøn RAL 6011 og enzianblå RAL 5010. Spørg os.

### Teknisk beskrivelse

Stablehøjde, maks.	500 mm
Fanghjørner med kranøjer	ja
Fyldehøjde	400 mm
Bredde	560 mm
Indkøringsbredde	360 mm
Stabelbæreevne	5000 kg

Højde	570 mm
Vægt	27 kg
Farve	musegrå RAL 7005
Frihøjde	100 mm
med indføringslommer	nej
Indkøringsdybde	660 mm
mulighed for blandede stabler af forskellige størrelser	nej
Side, udførelse	fast væg
Stablekant, 3-sidet	nej
Dybde	860 mm
kan anvendes sammen med kran	ja
Materiale	Stålplade
Kan stables	ja
Bæreevne	1000 kg
Nyttebredde	500 mm
Nyttedybde	800 mm
Produkttype	Transport- og stabelbeholder