

## Transport- og stabelbeholdere med klap, Nyttedybde × nyttebredde: 800X500mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	963561 800X500
GTIN	4251572701604
Artikelklasse	96l

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robust transport- og stabelbeholder i pladestål med W-stolpe-udførelse og bukket støtte. Med stabilt, rørlignende vægomslag foroven, stabil rundsikning i væg- og bundområdet samt knoppet mærkefelt til fragtsedler (fragtsedlen er lettere at fjerne fra knopperne). Robuste stabel- og fanghjørner med kranøjer. Store beholdere kan løftes takket være en certificeret krantravers i vertikale trækkæder med krog. Frihøjde 100 mm.

Med klap.

#### Lakering:

Musegrå RAL 7005.

#### Bemærk:

Fås også i farverne ildrød RAL 3000, resedagrøn RAL 6011 og enzianblå RAL 5010. Spørg os.

### Teknisk beskrivelse

mulighed for blandede stabler af forskellige størrelser	nej
Vægt	27 kg
Bæreevne	1000 kg
Materiale	Stålplade
Farve	musegrå RAL 7005
Indkøringsdybde	660 mm

Højde	570 mm
kan anvendes sammen med kran	ja
Fanghjørner med kranøjer	ja
Fyldehøjde	400 mm
Stablehøjde, maks.	500 mm
med indføringslommer	nej
Dybde	860 mm
Indkøringsbredde	360 mm
Bredde	560 mm
Stabelbæreevne	5000 kg
Kan stables	ja
Stablekant, 3-sidet	nej
Frihøjde	100 mm
Side, udførelse	med klap
Nyttebredde	500 mm
Nyttedybde	800 mm
Produkttype	Transport- og stabelbeholder