

## Transport- og stabelbeholdere med klap, Nyttedybde × nyttebredde: 1200X800mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	963561 1200X800
GTIN	4251572702908
Artikelklasse	96l

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robust transport- og stabelbeholder i pladestål med W-stolpe-udførelse og bukket støtte. Med stabilt, rørlignende vægomslag foroven, stabil rundsikning i væg- og bundområdet samt knoppet mærkefelt til fragtsedler (fragtsedlen er lettere at fjerne fra knopperne). Robuste stabel- og fanghjørner med kranøjer. Store beholdere kan løftes takket være en certificeret krantravers i vertikale trækkæder med krog. Frihøjde 100 mm.

Med klap.

#### Lakering:

Musegrå RAL 7005.

#### Bemærk:

Fås også i farverne ildrød RAL 3000, resedagrøn RAL 6011 og enzianblå RAL 5010. Spørg os.

### Teknisk beskrivelse

Vægt	53 kg
Dybde	1260 mm
Fyldehøjde	500 mm
kan anvendes sammen med kran	ja
Side, udførelse	med klap
Frihøjde	100 mm

Stablekant, 3-sidet	nej
Stablehøjde, maks.	600 mm
mulighed for blandede stabler af forskellige størrelser	nej
Fanghjørner med kranøjer	ja
Indkøringsdybde	1060 mm
Bredde	860 mm
Bæreevne	2000 kg
Højde	670 mm
med indføringslommer	nej
Stabelbæreevne	10000 kg
Farve	musegrå RAL 7005
Kan stables	ja
Indkøringsbredde	660 mm
Materiale	Stålplade
Nyttebredde	800 mm
Nyttedybde	1200 mm
Produkttype	Transport- og stabelbeholder