

duMONT**Sekskantstødrømmenål HSS Pasning H8, Type: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290431 6
GTIN	
Artikelklasse	29J

Beskrivelse**Anvendelse:**

En indvendig sekskant rømmes i én arbejdsgang.

Teknisk beskrivelse

Udgangs- boring H8	6 mm
Nålelængde	152 mm
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde	460 kg
Rømmelængde i stål	7 - 19 mm
Skæremateriale	HSS
Produkttype	Rømmeværktøj

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Alu	egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		

INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Grafit, GFK, CFK	betinget egnet
Olie	egnet