

duMONT Firkantstødrømmenål HSS Pasning H8, Type: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290426 5
GTIN	
Artikelklasse	29J

Beskrivelse

Anvendelse:
En indvendig firkant rømmes i én arbejdsgang.

Teknisk beskrivelse

Nålelængde	165 mm
Rømmelængde i stål	6 - 16 mm
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde	500 kg
Udgangs- boring H8	5,2 mm
Skæremateriale	HSS
Produkttype	Rømmeværktøj

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
--	-----------	----------------	----------

Aluminiumskunststoffer	betinget egnet
Alu	egnet
Alu > 10% Si	betinget egnet
Stål < 500 N/mm ²	egnet
Stål < 750 N/mm ²	egnet
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Grafit, GFK, CFK	betinget egnet
Olie	egnet