

**Monostikholder, forkrøppet til planindstik, Venstre, Ø Dmin: 110/170mm****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 278054 110/170 |
| GTIN                | 4062406840327  |
| Artikelklasse       | 22B            |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm).  
Til stikplatter nr. 278029 – 278036.

**Bemærk:**

$D_1$  = min. Ø for 1. indstik /  $D_2$  = maks. Ø for 1. Indstik.

$D_2$  = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

**Teknisk beskrivelse**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Maks. skæredybde $t_{maks}$ | 14 mm      |
| Skaftbredde b               | 20×20 mm   |
| Skrue                       | 279816 4   |
| Indsatstype                 | Venstre    |
| Indvendig køling            | nej        |
| Stikbredde W                | 3; 4 mm    |
| Produkttype                 | Skærholder |