

**Monostikholder, forkrøppet til planindstik, Venstre, Ø Dmin: 160/250mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	278056 160/250
GTIN	4062406840495
Artikelklasse	22B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm).  
Til stikplatter nr. 278029 – 278036.

**Bemærk:**

$D_1$  = min. Ø for 1. indstik /  $D_2$  = maks. Ø for 1. Indstik.

$D_2$  = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

**Teknisk beskrivelse**

Skaftbredde b	25×25 mm
Maks. skæredybde $t_{maks}$	14 mm
Skrue	279816 4
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Stikbredde W	3; 4 mm
Produkttype	Skærholder