



Fladhoved-vinkelsliber Akku, Type: 4933478438



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077139 4933478438
GTIN	4058546346294
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Effektiv M18 FUEL™ **fladhoved**-vinkelsliber til arbejde i områder med begrænset plads.

- **Fladt hoveddesign gør det muligt at arbejde i vinkler op til 42°.**
- **Integreret FIXTEC-hurtigskiftesystem til skiveskift uden brug af værktøj.**
- **RAPIDSTOP™ til hurtig bremsning af skiven på under 2 sekunder.**
- **Genstartsbeskyttelse og kickbackstop giver høj brugerbeskyttelse.**

Leveringsomfang:

Uden batteri og lader. Inklusive antivibrationsgreb, beskyttelsesskærm, støvbeskyttelsesgitre, spændesæt og HD-boks.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og tilbehør finder du fra nr. 073809 og nr. 073840.

Teknisk beskrivelse

Batteritype	Lithium-ion
Blød opstart	ja
Antal medfølgende akkuer	0
Energiforsyning	Akkudrevet
Vægt	2,6 kg
Maks. skive-Ø	125 mm
Overbelastningssikring	ja

Producentbetegnelse	M18FSAGF125XB-OX
maks. omdrejningstal	8500 min ⁻¹
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type HB 18 V
Genstartsspærre	ja
Batterispænding	18 V
Kickbackstop	ja
Dødemandskontakt	nej
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Maks. vibration iht. EN	4,86 m/s ²
Produkttype	Vinkelslibere