



Batteridrevet pladesaks, Type: M18BMS20-0



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078104 M18BMS20-0
GTIN	4002395006748
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt batteridrevet slids-/pladesaks til rene, vridningsfrie snit i stål på op til maks. 2,0 mm.

- **Skærehoved, der kan drejes 360°, med 12 indgrebspunkter – ideelt til svært tilgængelige steder.**
- **Elektronisk forvalg af omdrejningstal.**
- **In-Line-design for bedst mulig kontrol.**

Leveringsomfang:

Uden akku og uden lader, i æske.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073808 - nr. 073840.

Teknisk beskrivelse

Batterispænding	18 V
Radius for den mindste kurve	180 mm
Antal medfølgende akkuer	0
Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. vibration iht. EN	1,5 m/s ²
Batteritype	Lithium-ion
Vægt	2,3 kg

Skærebredde	5 mm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type HB 18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
maksimal skæreeffekt i aluminium	3,2 mm
maksimal skæreeffekt i stål	2 mm
Produkttype	Pladesaks